

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7415**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251734 HB7415
GTIN	4045197816832
Třída artiklu	21G

Popis

VNMG 160408 HB7415 Druh: HB7415

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 70 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Lamač třísek	TIS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 70 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Druh	HB7415
Hlavní způsob použití	S

Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení