


Garant**WNMG 080404, Typ: HB7415**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251962 HB7415
GTIN	4045197816870
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080404 HB7415 Druh: HB7415

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 70 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový radius	0,4 mm
Druh	HB7415
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 70 m/min
Hlavní způsob použití	S
Lamač třísek	TIS

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení