

Snímač hran, Ø dotykové hlavy: 6mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 359000 6 |
| GTIN | 4045197350220 |
| Třída artiklu | 38D |

Popis**Provedení:**

Snímací hlava je pružně spojena s upínací stopkou pomocí pružiny a umožňuje **přesnost nastavení na 0,01mm**. Všechny součásti kompletně kalené a broušené.

Provedení reklamní text:

Přesnost vyrovnání 0,01 mm.

Použití:

K vyrovnání výchozích ploch obrobků nebo hran. Počet otáček vřetene cca 600 1/min.

Použití reklamní text:

K vyrovnání referenčních ploch obrobku nebo hran. Otáčky vřetena cca 600 1/min.

Technický popis

| | |
|------------------|-------|
| Celková délka | 48 mm |
| Upínací stopka Ø | 6 mm |
| Ø dotykové hlavy | 6 mm |
| Druh produktu | Dotyk |

Příslušenství

Náhradní pružina pro snímač hran Ø×celková délka 4,6X40 mm

359010 4,6X40

Náhradní pružina pro snímač hran Ø×celková délka 2,6X25 mm

359010 2,6X25