

**Garant****WN.G 060408, Typ: HB7415**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252064 HB7415
GTIN	4045197816900
Třída artiklu	21G

## Popis

WN.G 060408 HB7415 Druh: HB7415  
Lamač třísek: TIM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 70 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 70 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	TIM
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	1 - 4 mm
Hlavní způsob použití	S

Druh	HB7415
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 060408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení