


Garant**TCMT 110208, Typ: HB7415****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260954 HB7415
GTIN	4045197816993
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 110208 HB7415 Druh: HB7415
Lamač třísek: TIS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1 mm
Posuv f : 0,1 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 70 m/min

Technický popis

Druh	HB7415
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,1 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 70 m/min
Hlavní způsob použití	S
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1 mm
Lamač třísek	TIS

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 110208
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení