

Hartig

**Přesný mikrometr s dráhou vřetene 50 mm, Rozsah měření: 100-150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420900 100-150
GTIN	4250099609202
Třída artiklu	46P

**Popis****Provedení:**

Stabilní třmen z tvárné litiny, s kladívkovým lakem s tepelnou ochranou, frikční spojka a svěrné zařízení. Nejjemněji lapované měřicí plošky, povlakované TK. Lepší přesnost, než DIN 863.

**Výhoda:**

Dráha vřetene 50 mm, ideální pro větší rozsahy měření. Přímé čtení 1/100 mm na velkém bubnu se stupnicí.

**Rozsah dodávky:**

Bez nastavovací měřky.

**Technický popis**

Ø měřicího válce	24 mm
Dělení měřicího bubnu	1/100 mm
Odečet	0,01 mm
Ø vřetene	8 mm
Rozsah měření	100 - 150 mm
Kalibrování	B1
Mezní chyba	4 µm
Norma	výrobní norma
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

### Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm	022000 200
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm	022010 200

### Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 100 mm	421100 100
---	------------