




Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti RPPG, Pro maximální Ø obrobku: 240mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	443230 240
GTIN	2050001698810
Třída artiklu	46L

Popis

Provedení:

Kalená a broušená základní deska, pouzdra ložisek z vysoce pevného hliníku. Posuvné a vysoce zatížitelné odvalovací kotouče, z toho jeden odvalovací kotouč nastavitelný pro díly s různým průměrem (do 60 mm). Pro správné použití je **nutný navíc** kloubový stativ pro upnutí úchylkoměru nebo páčkového úchylkoměru.

Použití:

Kontrola rovinnosti a házivosti rotačních dílů do Ø 240 mm.

Přesnost:

Obvodová házivost **0,002 mm**.

Rozsah dodávky:

Základní deska se 2 odvíjecími kotouči, z toho 1 odvíjecí kotouč výškově nastavitelný (bez kloubového stativu a úchylkoměru).

Zvláštní příslušenství:

Kloubový stativ s drážkovým kamenem č. 443295.

Technický popis

Šířka základní desky	200 mm
Délka základní desky	600 mm
Pro maximální Ø obrobku	240 mm
Hmotnost	30 kg

Šířka T-drážek H7	10 mm
Druh produktu	Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti

Příslušenství

Kloubový stativ s drážkovým kamenem Vyložení 200 mm	443295 200
Kloubový stativ s drážkovým kamenem Vyložení 130 mm	443295 130