

**Mitutoyo****Přesný nádrh, Výška orýsování: 300mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	443500 300
GTIN	4946368096223
Třída artiklu	44A

## Popis

### Provedení:

Silná noha s broušenou základnou, **kalené a broušené měřítko**. Všechny odečítací stupnice jsou matně chromovány. Ostrá, černá stupnice. S jemným nastavováním. Lehce zvýšené okraje měřidla zamezují poškození stupnice posuvníkem. Odečítání nulové hodnoty a rýsovací hrot jsou koordinovány se základnou nohy (možnost rýsování od „0“). Rozměry výkresu tak lze přenášet přímo, bez početních chyb. Rýsovací jehla je **osazena tvrdokovem**. S posuvnou měřicí lištou.

## Technický popis

Výška orýsování	300 mm
Průřez měřicích sloupků	28×9 mm
Kalibrování	E1
Základna nohy délka	135 mm
Základna nohy šířka	91 mm
Nonius	1/50 mm
Mezní chyba	0,04 mm

Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj

## Služby

Kalibrování Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 300 mm	024630 300
Kalibrace DAkkS Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 300 mm	024640 300

## Příslušenství

Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Pro rýsovací výšku 300 mm	443510 300
-----------------------------------------------------------------------	------------