


Garant**Konzole ZeroClamp s 1 upínacím místem, Typ: 12810****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360030 12810
GTIN	4045197416018
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Ø upínacího hrnce **120 mm**, s indexací. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Vhodné pro:

Pro základní desky s roztečí 200.

Rozsah dodávky:

Včetně spojovacího konektoru a upínacího čepu č. 360025 vel. 18M16.

Zvláštní příslušenství:

Rychlospojka č. 360019 vel. 10241 a vel. 1003.

Technický popis

Šířka B	198 mm
---------	--------

Typ	12810
Výška nastavby H	200 mm
Počet upínacích čepů	2
Řada	ZeroClamp
Připojovací závit	1/4 palec
Druh produktu	Konzole

Příslušenství

Rychlospojka ZeroClamp Typ 10003	360019 10003
Rychlospojka ZeroClamp Typ 10241	360019 10241