




Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti s broušenou měřicí plochou bez úchylkoměru, Výška hrotu: 150mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	443000 150
GTIN	4030234000305
Třída artiklu	46K

Popis

Provedení:**Měřicí stativ:**

S jemným nastavením upínacím otvorem 8 H7. Příčné rameno je možné libovolně nastavovat na výšku a do všech stran.

Koníky:

posuvné. Levý koník s pevnou špičkou, pravý koník s pohyblivou špičkou.

Měřicí stolice:

přesně broušená, se 2 drážkami ve tvaru T. Pro upínání koníků (tolerance H7), popř. měřicího stativu.

Rovinnost dle DIN 876/1.**Použití:**

Pro měření obvodové a čelní házivosti a pro srovnávací zkoušky souběžnosti a průměrů.

Rozsah dodávky:

Měřicí stolice, měřicí stativ. Koníky bez prizmat.

Technický popis

Ø pinoly	22 mm
Délka základní desky	700 mm
Šířka základní desky	180 mm

Hmotnost	38 kg
Boční resp. výšková shodnost koníků	±0,01 mm
Ø sloupku	22 mm
Výška hrotu	150 mm
Vzdálenost hrotů maximální	450 mm
Výška sloupku	250 mm
Celková výška bez měřicího stativu	250 mm
Délka příčného ramena	125 mm
Ø příčného ramena	16 mm
Šířka T-drážek H7	12 mm
Kalibrování	Cena na poptávku
Maximální zatížitelnost na pár	20 kg
Druh produktu	Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti

Příslušenství

Otočné podstavce pár pro výšku hrotu 100 mm	443160 100
Otočné podstavce, výškově nastavitelné, pár Pro maximální Ø obrobku 65 mm	443050 65