




Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti RPG, Pro maximální Ø obrobku: 50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	443300 50
GTIN	2050001944733
Třída artiklu	46L

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce s předpjatými valivými ložisky.

Typ RPG pro sériovou kontrolu se 2 otočnými držáky a 1 měřicími saněmi (mimo vel. 30).

Použití:

Pro kontrolní měření vnějších, vnitřních a rovinných ploch rotačních součástí.

Přesnost:

Obvodová házivost **0,002 mm**.

Rozsah dodávky:

Včetně ovládacího klíče a obtahovacího brousku (bez úchylkoměru).

Zvláštní příslušenství:

Křížové saně pro měření rovinné plochy. Měřicí saně s koníkem resp. dosedacími válečky.

Kloubové rameno s upínáním pro měřidlo. Tvrdokovové dosedací válečky.

Elektropohon s regulačním trafem.

Pneumatické výkyvné rameno s upínacím válečkem.

Upozornění:

Všechny typy přístrojů s jiným typem válečků (zapichovací válečky popř. cylindrické válečky), na poptávku.

Technický popis

Délka základní desky	400 mm
Ø válečků	50 mm

Pro \varnothing obrobku	4 - 50 mm
Šířka základní desky	160 mm
Pro maximální \varnothing obrobku	50 mm
Typ válečku	vodicí válečky
Hmotnost	11 kg
Druh produktu	Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti