


Mitutoyo**Čelistový vnitřní mikrometr, Rozsah měření: 75-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	426805 75-100
GTIN	4946368019901
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Kompletně kalené, broušené a lapované vřeteno. Zúžené a zaoblené měřicí čelisti jsou osazeny tvrdokovem. Díky vestavěné ráčně konstantní tlak měření. Měřicí válec s čistě gravírovanými a černě vyplněnými dílkami a číslicemi. Chromovaný měřicí válec. S nastavným a stavěcím šroubem.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

Ø měřicího válce	18 mm
Rozsah měření	75 - 100 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	8 µm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B4
Druh produktu	Čelistový vnitřní mikrometr

Služby

Kalibrace Čelistový vnitřní mikrometr Maximální rozsah měření 100 mm

022360 100

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 125 mm	484030 125
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 275 mm	484030 275
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 85 mm	484030 85
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 175 mm	484030 175
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 225 mm	484030 225
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm	484030 80
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 95 mm	484030 95
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 100 mm	484030 100
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm	484030 75
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm	484030 90