

**Čelistový vnitřní mikrometr, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	426800 25-50
GTIN	4045197204134
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Kompletně kalené, broušené a lapované vřeteno. Zúžené a zaoblené měřicí čelisti jsou osazeny tvrdokovem. Díky vestavěné ráčně konstantní tlak měření. Měřicí válec s čistě gravírovanými a černě vyplněnými dílkami a číslicemi. Chromovaný měřicí válec. S nastavným a stavěcím šroubem.

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovacího kroužku pro seřizování.

Technický popis

Ø měřicího válce	18 mm
Rozsah měření	25 - 50 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	12 µm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogový
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B4
Kalibrování	L7
Druh produktu	Čelistový vnitřní mikrometr

Služby

Kalibrace Čelistový vnitřní mikrometr Maximální rozsah měření 50 mm	022360 50
Kalibrace DAkks Nastavovací kroužek Maximální Ø 200 mm	028470 200
Kalibrování Nastavovací kroužek Maximální Ø 50 mm	028400 50

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm	484030 30
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm	484030 50
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40