


Hartig

Velký přesný mikrometr s prodloužením koncové měrky, Rozsah měření: 400-500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420920 400-500
GTIN	4250099610819
Třída artiklu	46P

Popis**Provedení:**

Stabilní třmen z lehkého kovu s kladívkovým lakem s tepelnou ochranou rukou, frikční spojka a svěrné zařízení. Nejjemněji lapované měřicí plošky, povlakované TK. Lepší přesnost než DIN 863. Díky našroubovatelnému, lapovanému a TK povlakovanému prodloužení koncové měrky se zdvojnásobí rozsah měření. Vnitřní pouzdro stupnice se stupnicemi pro oba rozsahy měření.

Výhoda:

Velmi velký rozsah měření. Po výměně prodloužení koncové měrky je mikrometr okamžitě připraven k použití. Není nutná kontrolní měrka. Přímé čtení 1/100 mm na velkém bubnu se stupnicí.

Rozsah dodávky:

Mikrometr s 1 prodloužením koncové měrky. Bez nastavovací měrky.

Upozornění:

Provedení s rozsahem měření do 2000 mm lze dodat na poptávku.
Zvláštní provedení k dostání na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření	400 - 500 mm
Odečet	0,01 mm
Ø vřetene	10 mm
Měřicí dráha vřetena	50 mm

Dělení měřicího bubnu	1/100 mm
Hmotnost	5,6 kg
Ø měřicího válce	24 mm
Kalibrování	S3
Mezní chyba	8 µm
Norma	výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr s prodloužením Rozsah měření 400-500 mm

020450 400-500