


Hartig

Velký přesný mikrometr s prodloužením koncové měrky, Rozsah měření: 900-1000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	420920 900-1000
GTIN	4250099610864
Třída artiklu	46P

Popis

Provedení:

Stabilní třmen z lehkého kovu s kladívkovým lakem s tepelnou ochranou rukou, frikční spojka a svěrné zařízení. Nejjemněji lapované měřicí plošky, povlakované TK. Lepší přesnost než DIN 863. Díky našroubovatelnému, lapovanému a TK povlakovanému prodloužení koncové měrky se zdvojnásobí rozsah měření. Vnitřní pouzdro stupnice se stupnicemi pro oba rozsahy měření.

Výhoda:

Velmi velký rozsah měření. Po výměně prodloužení koncové měrky je mikrometr okamžitě připraven k použití. Není nutná kontrolní měrka. Přímé čtení 1/100 mm na velkém bubnu se stupnicí.

Rozsah dodávky:

Mikrometr s 1 prodloužením koncové měrky. Bez nastavovací měrky.

Upozornění:

Provedení s rozsahem měření do 2000 mm lze dodat na poptávku.
Zvláštní provedení k dostání na poptávku.

Technický popis

Dělení měřicího bubnu	1/100 mm
Hmotnost	18,2 kg
Rozsah měření	900 - 1000 mm
Ø vřetene	10 mm

Ø měřicího válce	24 mm
Měřicí dráha vřetena	50 mm
Odečet	0,01 mm
Kalibrování	S3
Mezní chyba	10 µm
Norma	výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

KalibrováníTřmenový mikrometr s prodloužením Rozsah měření 900-1000 mm	020450 900-1000
--	-----------------