

**Garant****Upínací hrnec ZeroClamp, Typ: 10012****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 360040 10012  |
| GTIN           | 4045197415820 |
| Třída artiklu  | 310           |

**Popis****Provedení:**

Všechny součásti z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

**Použití:**

Pro individuální vestavbu do upínacích přípravků.

**Technický popis**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Polohovací otvor je k dispozici | ne            |
| Přídržná síla                   | 25 kN         |
| Ø upínacího hrnce d             | 120 mm        |
| Řada                            | ZeroClamp     |
| Druh produktu                   | Upínací hrnec |

---

## Příslušenství

Těsnicí sada Pro Ø upínacího hrnce 120 mm

360044 120