

Garant**Upínací hrnec ZeroClamp, Typ: 10148****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360040 10148
GTIN	4045197415837
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Všechny součásti z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Použití:

Pro individuální vestavbu do upínacích přípravků.

Technický popis

Přidržná síla	25 kN
Ø upínacího hrnce d	120 mm
Polohovací otvor je k dispozici	ano
Řada	ZeroClamp
Druh produktu	Upínací hrnec

Příslušenství

Těsnicí sada Pro Ø upínacího hrnce 120 mm

360044 120