



Čelistový vnitřní mikrometr, Rozsah měření: 5-30mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	426800 5-30
GTIN	4045197204127
Třída artiklu	42B

Popis

Provedení:

Kompletně kalené, broušené a lapované vřeteno. Zúžené a zaoblené měřicí čelisti jsou osazeny tvrdokovem. Díky vestavěné ráčně konstantní tlak měření. Měřicí válec s čistě gravírovanými a černě vyplněnými dílkami a číslicemi. Chromovaný měřicí válec. S nastavným a stavěcím šroubem.

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovacího kroužku pro seřizování.

Technický popis

Ø měřicího válce	18 mm
Rozsah měření	5 - 30 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	10 µm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogový
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B4
Kalibrování	L7
Druh produktu	Čelistový vnitřní mikrometr

Služby

KalibraceČelistový vnitřní mikrometr Maximální rozsah měření 50 mm	022360 50
KalibrováníNastavovací kroužek Maximální Ø 50 mm	028400 50
Kalibrace DAkksNastavovací kroužek Maximální Ø 200 mm	028470 200

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 10 mm	484030 10
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm	484030 30
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 20 mm	484030 20