

**Čelistový vnitřní mikrometr, Rozsah měření: 50-75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	426800 50-75
GTIN	4045197204141
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Kompletně kalené, broušené a lapované vřeteno. Zúžené a zaoblené měřicí čelisti jsou osazeny tvrdokovem. Díky vestavěné ráčně konstantní tlak měření. Měřicí válec s čistě gravírovanými a černě vyplněnými dílkami a číslicemi. Chromovaný měřicí válec. S nastavným a stavěcím šroubem.

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovacího kroužku pro seřizování.

Technický popis

Rozsah měření	50 - 75 mm
Ø měřicího válce	18 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	14 µm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogový
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B4
Kalibrování	L7
Druh produktu	Čelistový vnitřní mikrometr

Služby

Kalibrování Nastavovací kroužek Maximální Ø 100 mm	028400 100
Kalibrace DAkksNastavovací kroužek Maximální Ø 200 mm	028470 200
Kalibrace Čelistový vnitřní mikrometr Maximální rozsah měření 75 mm	022360 75

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 70 mm	484030 70
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 60 mm	484030 60
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm	484030 75