



Čelistový vnitřní mikrometr, Rozsah měření: 75-100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	426800 75-100
GTIN	4045197204158
Třída artiklu	42B

Popis

Provedení:

Kompletně kalené, broušené a lapované vřeteno. Zúžené a zaoblené měřicí čelisti jsou osazeny tvrdokovem. Díky vestavěné ráčně konstantní tlak měření. Měřicí válec s čistě gravírovanými a černě vyplněnými dílkami a číslicemi. Chromovaný měřicí válec. S nastavným a stavěcím šroubem.

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovacího kroužku pro seřizování.

Technický popis

Ø měřicího válce	18 mm
Rozsah měření	75 - 100 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	16 µm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogový
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B4
Kalibrování	L7
Druh produktu	Čelistový vnitřní mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSNastavovací kroužek Maximální Ø 200 mm	028470 200
KalibrováníNastavovací kroužek Maximální Ø 100 mm	028400 100
KalibraceČelistový vnitřní mikrometr Maximální rozsah měření 100 mm	022360 100

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm	484030 80
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm	484030 90
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 100 mm	484030 100