

Mitutoyo**Čelistový vnitřní mikrometr, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	426805 25-50
GTIN	4946368019888
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Kompletně kalené, broušené a lapované vřeteno. Zúžené a zaoblené měřicí čelisti jsou osazeny tvrdokovem. Díky vestavěné ráčně konstantní tlak měření. Měřicí válec s čistě gravírovanými a černě vyplněnými dílkami a číslicemi. Chromovaný měřicí válec. S nastavným a stavěcím šroubem.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

Rozsah měření	25 - 50 mm
Ø měřicího válce	18 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	6 µm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B4
Druh produktu	Čelistový vnitřní mikrometr

Služby

Kalibrace Čelistový vnitřní mikrometr Maximální rozsah měření 50 mm

022360 50

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 32 mm

484030 32

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 46 mm

484030 46

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm

484030 30

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 38 mm

484030 38

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 44 mm

484030 44

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 42 mm

484030 42

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 26 mm

484030 26

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm

484030 35

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm

484030 40

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 36 mm

484030 36

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 45 mm

484030 45

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 34 mm

484030 34

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 28 mm

484030 28

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 25 mm

484030 25

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm

484030 50