



## TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7 (mm resp. palce): 2,4



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 122776 2,4    |
| GTIN           | 4045197827012 |
| Třída artiklu  | 12F           |

### Popis

#### Provedení:

**Přímé hlavní břity a speciální profil drážek** zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání. Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s velmi jemným jádrem a povlaku mimořádně odolného proti opotřebení.

Do Ø 1,9 s výbrusem 4 ploch, od Ø 2 s kuželovým výbrusem.

#### Upozornění:

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Provedení HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.

Typ **HB**: objednávejte s č. **122777**.

Typ **HE**: objednávejte s č. **122778**.

Norma: DIN 6537

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Počet břitů Z: 2

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Doporučená maximální hloubka vrtání  $L_2$ : 15,4 mm

Celková délka L: 55 mm

Ø stopky  $D_s$ : 4 mm

Posuv f v oceli < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,09 mm/ot,

### Technický popis

|   |             |
|---|-------------|
| Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$ | 15,4 mm     |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>   | 0,09 mm/ot, |
| Celková délka L                           | 55 mm       |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Norma                         | DIN 6537           |
| Ø stopky $D_s$                | 4 mm               |
| Délka drážky pro třísky $L_c$ | 19 mm              |
| Počet břitů Z                 | 2                  |
| Tolerance jmenovitý Ø         | h7                 |
| Jmenovitý Ø $D_c$             | 2,4 mm             |
| Řada                          | HOLEX Pro Steel    |
| Povlak                        | TiAlN              |
| Řezný materiál                | TK                 |
| Provedení                     | 6×D                |
| Vrcholový úhel                | 140 stupeň         |
| Stopka                        | DIN 6535 HA s h6   |
| Vnitřní chlazení              | Ano, při 25 barech |
| Strategie obrábění            | HPC                |
| Semi-standardní               | ano                |
| Barevný kroužek               | zelená             |
| Druh produktu                 | Spirálový vrták    |

## Údaje o uživateli

|                               | Použití         | $V_c$     | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| Hliník, plasty                | omezené použití | 250 m/min | N       |
| Hliník (krátké třísky)        | omezené použití | 200 m/min | N       |
| Al > 10% Si                   | omezené použití | 160 m/min | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 125 m/min | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 115 m/min | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 95 m/min  | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 90 m/min  | P       |
| Ocel < 1400 N/mm              | vhodný          | 65 m/min  | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 35 m/min  | M       |

|                              |                 |           |   |
|------------------------------|-----------------|-----------|---|
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | omezené použití | 30 m/min  | M |
| GG                           | vhodný          | 100 m/min | K |
| GGG                          | vhodný          | 65 m/min  | K |
| Uni                          | vhodný          |           |   |
| mokrý max.                   | vhodný          |           |   |
| mokrý min.                   | vhodný          |           |   |