

**WN.G 080404, Typ: PV720**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	252112 PV720
GTIN	4960664726677
Třída artiklu	25E

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Typ	PV720
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1 - 3,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 490 m/min
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	PG
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení