

**DNMG 150604, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250696 PV720
GTIN	4960664724574
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 520 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Lamač třísek	PQ
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Typ	PV720
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení