

**CC.T 09T302, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260096 PV720
GTIN	4960664723386
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 270 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	PV720
Lamač třísek	HQ
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení