

**CC.T 09T304, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260196 PV720
GTIN	4960664726912
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 270 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	PV720
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	GK
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení