

**DC.T 070202, Typ: PV720**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260381 PV720
GTIN	4960664724116
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 270 m/min
Lamač třísek	HQ
Typ	PV720
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení