

**DCMT 11T308, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260387 PV720
GTIN	4960664724161
Třída artiklu	25E

Technický popis

Typ	PV720
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 270 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	HQ
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení