

HOLEX**Ploché pravítko, přesnost 2, Délka: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	460500 500
GTIN	4045197206732
Třída artiklu	42G

Popis**Provedení:**

Pravítka jsou zhotovena ze speciální oceli, všechny plochy broušeny. Pravoúhlý průřez.

Použití:

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

Upozornění:

Nerez provedení na poptávku.

Technický popis

Popis tvaru	Pravoúhlý průřez
Délka	500 mm
Výška průřezu $\pm 0,2$ mm	5,5 mm
Tvar	A
Šířka průřezu $\pm 0,2$ mm	29,3 mm
Tolerance rovinnosti zkušebních ploch	0,021 mm
Norma	DIN 874
Přesnost	2
Atribut názvu produktu	přesnost 2
Materiál	Speciální ocel
Kalibrování	F7
Druh produktu	Ploché pravítko

Služby

Kalibrace DAkkSPloché pravítko Maximální délka 750 mm	026090 750
KalibrováníPloché pravítko Maximální délka 500 mm	026080 500