

HOLEX**Ploché pravítko, přesnost 0, Délka: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	460300 500
GTIN	4045197206633
Třída artiklu	42G

Popis**Provedení:**

Pravítka jsou zhotovena ze speciální oceli, všechny plochy broušeny. Pravoúhlý průřez.

Použití:

Pro nejpresnější jemné zkušební práce.

Upozornění:

Nerez provedení na poptávku.

Technický popis

Délka	500 mm
Popis tvaru	Pravoúhlý průřez
Tvar	A
Šířka průřezu $\pm 0,2$ mm	49,3 mm
Výška průřezu $\pm 0,2$ mm	9,5 mm
Tolerance rovinnosti zkušebních ploch	0,007 mm
Norma	DIN 874
Přesnost	0
Atribut názvu produktu	přesnost 0
Materiál	Speciální ocel
Kalibrování	F7
Druh produktu	Ploché pravítko

Služby

Kalibrace DAkkSPloché pravítko Maximální délka 750 mm	026090 750
KalibrováníPloché pravítko Maximální délka 500 mm	026080 500