

**Garant****Vlasové pravítko nerezové v pouzdru, Délka: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	460095 500
GTIN	4045197444325
Třída artiklu	41H

**Popis****Provedení:**

Kalená, broušená a co nejjemněji lapovaná měřicí hrana. Klínový průřez s ostrým koncem pro měření v rozích, drážkách, vybráních atd. S plastovým izolačním madlem na ochranu proti účinkům tělesné teploty.

Z **nerezové oceli. Obě sražení matována.**

**Upozornění:**

Tolerance rovinnosti měřicí hrany se vztahuje na rozsah natočení  $\pm 15^\circ$  k rovině souměrnosti.

**Technický popis**

Tolerance rovinnosti měřicí hrany	0,004 mm
Délka	500 mm
Norma	DIN 874
Materiál	Nerezová ocel
Povrch fazetky	protireflexně matovaná
Obal	Pouzdro
Kalibrování	F6
Druh produktu	Vlasové pravítko

**Služby**

Kalibrování Vlasové pravítko Maximální délka 500 mm	026000 500
	026010 500

Kalibrace DAkkSVlasové pravítko Maximální délka 500 mm