



Modulární NC vysokotlaký svěrák TITAN 2, Typ: 125M



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361302 125M
GTIN	4250364402378
Třída artiklu	34A

Popis

Provedení:

Vodící dráha indukčně kalená. Boční, horní a spodní strana broušená.

Charakteristika:

Svěráky pro modulární upínací systém.

Zvětšený silový zdvih pro bezpečné upínání polotovarů v kombinaci s funkcí stahování.

Čelisti se šrouby s válcovou hlavou M12.

8 mm okraj upínání při stahování, 3 mm u čelisti Gripp.

Možnost upínání v blízkosti neutrálního vlákna.

Upínací čelisti předchozích modelů jsou kompatibilní.

Výstupní otvor pro chladicí prostředek a třísky. Precizní rovnací drážky.

Závit pro doraz obrobku a pro prodloužení.

Maximální upínací síla 40 kN. Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systémy přes nulový bod - rozteč 200 mm.

Charakteristika:

Použitelný vertikálně.

Výhoda:

Precizní, silný, multifunkční vysokotlaký upínač.

- **Spolehlivé upínání surových dílů pomocí vysokotlakého vřetena s velmi dlouhým silovým zdvihem.**
- **Přesné obrábění hotových dílů, základní těleso opracované ze všech stran.**

Funkce:

Upínání výlučně pomocí nastavitelného momentového klíče (max. 30 Nm). Se speciálním vysokotlakým vřetenem a mechanickým zesilovačem síly.

Použití:

Pro konvenční upínání, upínání Grip a upínání se stahováním. Upínání **surových dílů, výpalků a výřezů** vnikáním **kalených a vyměnitelných upínacích hrotů** do obrobku. Vhodné pro všechny materiály do pevnosti cca 1000 N/mm². Použitelné horizontálně a postranně.

Rozsah dodávky:

Včetně sady 12hranných nástrčných hlavíc velikost 14; 4 upínky.

Zvláštní příslušenství:

- Čelisti č. 361331 – 361970.
- Momentový klíč č. 656050 vel. 60.
- Adaptérová deska pro rychlou výměnu čelistí Xtric č. 361293 a 361294 vel. 125.
- Adaptérové desky č. 361297 a 361298 vel. 125

Upínací čep č. 360025.

Upozornění:

Prodloužení rozsahu upínání možné pomocí základního tělesa č. 360420 vel. 125.

Technický popis

f	21 mm
Příčná drážka	20 mm
Celková délka L	455 mm
r	118 mm
Délka základního tělesa a	398 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	Titan2 / TitanSense
Hmotnost	30 kg
m	180 mm
g	24 mm
Typ	125M
Šířka základního tělesa	126 mm
Výška základního tělesa c	100 mm
Podélná drážka	20 mm
Provedení	Upínací systém přes nulový bod
Druh produktu	Strojní svěrák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/361302-125M>

