

Garant**Sada spirálových vrtáků HSS č. 114150 v kazetě, bez povlaku, Typ: 1-10C****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	115120 1-10C
GTIN	4045197657671
Třída artiklu	11B

Popis**Provedení:**

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.

Broušený profil: Spirálový vrták s přesnou obvodovou házivostí, přesnou roztečí a přesným výbrusem špičky.

Vaporizovaný od Ø 2,4 mm.

S hrotem tvar C od vel. 4 mm. **Velký kufr na zboží** 1 mm – 10 mm se 150 spirálovými vrtáky: po 10 ks Ø 1 – 6, po 5 ks Ø 6,5 – 10. Ideální pro montáž a do dílny.

Upozornění:

Vel. 16 – 20; vrták se stopkou Ø 16mm.

Vnitřní chlazení: ne

Stopka: válcová stopka

Počet břitů Z: 2

Rozsah vrtání: 1 - 10 mm

Počet vrtáků: 150

Vrtáky odstupňované po: 0,5 mm

Technický popis

Počet vrtáků	150
--------------	-----

Vrtáky odstupňované po	0,5 mm
Rozsah vrtání	1 - 10 mm
Stopka	válcová stopka
Počet břitů Z	2
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 338
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Vrcholový úhel	118 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
S kazetou	ano
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	45 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	50 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	10 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	8 m/min	P
GG(G)	vhodný	25 m/min	K
CuZn	vhodný	80 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

Příslušenství

Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 4	114150 4
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 6,5	114150 6,5
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 4,5	114150 4,5
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 2,5	114150 2,5
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 6	114150 6
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 3,5	114150 3,5
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 9	114150 9
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 5,5	114150 5,5
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 1,5	114150 1,5
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 5	114150 5
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 10	114150 10
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 8,5	114150 8,5
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 9,5	114150 9,5
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 8	114150 8
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 7	114150 7
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 3	114150 3
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 7,5	114150 7,5
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 2	114150 2
Spirálový vrták HSS N Ø DC h8 (mm resp. palce) 1	114150 1
Prázdná kazeta, na spirálové vrtáky DIN 338 Typ 1-10C	115470 1-10C