

**DNMG 150608, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250797 PV720
GTIN	4960664724611
Třída artiklu	25E

**Popis**

DNMG 150608 PV720 Typ: PV720

Lamač třísek: PG

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 110 - 490 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	1 - 4 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	PV720
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	PG
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 490 m/min

Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení