

**TNMG 160404, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251582 PV720
GTIN	4960664725427
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1 - 4,5 mm
Typ	PV720
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 490 m/min
Lamač třísek	PG
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení