

**CC.T 060202, Typ: PV720**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260091 PV720
GTIN	4960664723362
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 270 m/min
Lamač třísek	HQ
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	PV720
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení