

**CC.T 060204, Typ: PV720**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260092 PV720
GTIN	4960664723379
Třída artiklu	25E

Technický popis

Typ	PV720
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 270 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	HQ
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení