

**CC.T 09T304, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260097 PV720
GTIN	4960664723393
Třída artiklu	25E

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Typ	PV720
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	HQ
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 270 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení