

**VBMT 160404, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261182 PV720
GTIN	4960664726134
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	HQ
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Typ	PV720
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 270 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Počet výměn/řezání	2

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení