



## Upínací deska s permanentním magnetem, jemné příčné dělení pólů, Délka pólové desky: 600mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	380500 600
GTIN	4045197310729
Třída artiklu	33S

### Popis

#### Provedení:

- **Systém neodymových magnetů s vysokou upínací silou.**
- **Průchozí příčné dělení pólů.**
- **Stejněměrná adhezní síla po celé šířce a na plochách podélných stran pólové desky.**
- **Lamely z 0,5 mm mosazi / 1,4 mm oceli.**

#### Použití:

- **Pro brusky a elektrojiskrové obráběcí stroje.**
- **Univerzální upínání malých, středních a velkých obrobků jakékoliv tloušťky. (zvláště vhodné pro tenké obrobky).**
- **Zajištěna je stejněměrná adhezní síla po celé šířce a na plochách podélných stran.**

### Technický popis

Hmotnost	52,4 kg
Délka pólové desky	600 mm
Výška	51 mm
Výška magnetického pole	6 mm
Šířka	200 mm
Výšková tolerance	+0,5 / -2 mm

Opotřebovatelnost pólové desky	8 mm
Jmenovitá adhezní síla	80 N/cm <sup>2</sup>
Druh produktu	Magnetická upínací deska