

**Vlasové pravítko černěné v pouzdru, Délka: 75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	460100 75
GTIN	4045197206503
Třída artiklu	42G

Popis**Provedení:**

Kalená, broušená a co nejjemněji lapovaná měřicí hrana. Klínový průřez s ostrým koncem pro měření v rozích, drážkách, vybráních atd. S plastovým izolačním madlem na ochranu proti účinkům tělesné teploty.

Z vystárnuté speciální oceli, obě sražení kalené (matná).

Upozornění:

Tolerance rovinnosti měřicí hrany se vztahuje na rozsah natočení $\pm 15^\circ$ k rovině souměrnosti.

Technický popis

Délka	75 mm
Tolerance rovinnosti měřicí hrany	0,002 mm
Norma	DIN 874
Materiál	vystárnutá speciální ocel
Povrch fazetky	kalené (matné)
Obal	Pouzdro
Kalibrování	F6
Druh produktu	Vlasové pravítko

Služby

Kalibrování Vlasové pravítko Maximální délka 200 mm	026000 200
---	------------

Kalibrace DAkkSVlasové pravítko Maximální délka 500 mm

026010 500