

HOLEX**Ploché pravítko, přesnost 2, Délka: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	460500 1500
GTIN	4045197206756
Třída artiklu	42G

Popis**Provedení:**

Pravítka jsou zhotovena ze speciální oceli, všechny plochy broušeny. Pravoúhlý průřez.

Použití:

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

Upozornění:

Nerez provedení na poptávku. Dopravné není v ceně.

Technický popis

Tolerance rovinnosti zkušebních ploch	0,046 mm
Tvar	A
Výška průřezu $\pm 0,2$ mm	9,5 mm
Délka	1500 mm
Šířka průřezu $\pm 0,2$ mm	49,3 mm
Popis tvaru	Pravoúhlý průřez
Norma	DIN 874
Přesnost	2
Atribut názvu produktu	přesnost 2
Materiál	Speciální ocel
Kalibrování	F7
Druh produktu	Ploché pravítko

Služby

Kalibrování Ploché pravítko Maximální délka 2000 mm

026080 2000