

**Vlasové pravítko černěné v pouzdru, Délka: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	460100 125
GTIN	4045197206527
Třída artiklu	42G

**Popis****Provedení:**

Kalená, broušená a co nejjemněji lapovaná měřicí hrana. Klínový průřez s ostrým koncem pro měření v rozích, drážkách, vybráních atd. S plastovým izolačním madlem na ochranu proti účinkům tělesné teploty.

Z vystárnuté speciální oceli, obě sražení kalené (matná).

**Upozornění:**

Tolerance rovinnosti měřicí hrany se vztahuje na rozsah natočení  $\pm 15^\circ$  k rovině souměrnosti.

**Technický popis**

Tolerance rovinnosti měřicí hrany	0,003 mm
Délka	125 mm
Norma	DIN 874
Materiál	vystárnutá speciální ocel
Povrch fazetky	kalené (matné)
Obal	Pouzdro
Kalibrování	F6
Druh produktu	Vlasové pravítko

**Služby**

Kalibrace DAkkSVlasové pravítko Maximální délka 500 mm	026010 500
--	------------

Kalibrování Vlasové pravítko Maximální délka 200 mm

026000 200