

**HOLEX****TK vrták Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7 (mm resp. palce): 3,2****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 122502 3,2    |
| GTIN           | 4045197830432 |
| Třída artiklu  | 12F           |

**Popis****Provedení:**

**Přímé hlavní břity** a **speciální profil drážek** zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání.

Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku velmi odolného proti opotřebení.

**Upozornění:**

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Norma: DIN 6537 K

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Počet břitů Z: 2

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Doporučená maximální hloubka vrtání  $L_2$ : 15,2 mm

Celková délka L: 62 mm

Ø stopky  $D_s$ : 6 mm

Posuv  $f$  v oceli < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,11 mm/ot,

**Technický popis**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Počet břitů Z                             | 2           |
| Norma                                     | DIN 6537 K  |
| Posuv $f$ v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,11 mm/ot, |
| Jmenovitý Ø $D_c$                         | 3,2 mm      |
| Celková délka L                           | 62 mm       |

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Délka drážky pro třísky $L_c$             | 20 mm            |
| Tolerance jmenovitý $\varnothing$         | h7               |
| Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$ | 15,2 mm          |
| $\varnothing$ stopky $D_s$                | 6 mm             |
| Řada                                      | HOLEX Pro        |
| Povlak                                    | TiAlN            |
| Řezný materiál                            | TK               |
| Provedení                                 | 4xD              |
| Vrcholový úhel                            | 140 stupeň       |
| Stopka                                    | DIN 6535 HB s h6 |
| Vnitřní chlazení                          | ne               |
| Strategie obrábění                        | HPC              |
| Semi-standardní                           | ano              |
| Barevný kroužek                           | zelená           |
| Druh produktu                             | Spirálový vrták  |

## Údaje o uživateli

|                               | Použití         | $V_c$     | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 115 m/min | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 105 m/min | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 85 m/min  | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 80 m/min  | P       |
| Ocel < 1400 N/mm              | vhodný          | 60 m/min  | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 30 m/min  | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití | 25 m/min  | M       |
| GG                            | vhodný          | 90 m/min  | K       |
| GGG                           | vhodný          | 55 m/min  | K       |
| mokrý max.                    | vhodný          |           |         |
| suché                         | vhodný          |           |         |

