



## Digitální dutinoměř XTL pro rychlé měření, Rozsah měření: 50-65mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428760 50-65
GTIN	2050001706485
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

**3bodové dutinoměř pro rychlé měření** pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5–16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

#### Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 2 představených hodnot.
- Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

#### Rozsah dodávky:

Měřicí páčka, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie. 081560 vel. CR2032.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

### Technický popis

Standardně měřené hloubky	80 mm
Rozměr a	0,5 mm
Rozlišení	0,001 mm
Hloubky měřené s prodloužením	230 mm
Rozsah měření	50 - 65 mm
Mezní chyba	0,005 mm

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

## Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm	022500 100

## Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm	484030 50
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 65 mm	484030 65
Připojovací kabel Duplex Typ 2	498950 2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 60 mm	484030 60
Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150	428510 5/150
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 55 mm	484030 55