

**Sinusový stůl s upínací deskou s permanentním magnetem, Délka pólové desky: 350mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	380700 350
GTIN	4045197310750
Třída artiklu	33S

Popis**Provedení:**

- Systém neodymových magnetů s vysokou přídržnou silou.
- S upínacími deskami s permanentním magnetem č. 380500.
- Vyklápění v podélné ose.
- Rozsah vyklopení 0 – 45°. Úhlová přesnost ± 5 s. Rozměr podložky při 0° = 3 mm. Rovnoběžnost $\pm 0,005$ / 100 mm.
- S příčným dělením pólů 0,5 mm mosazi / 1,4 mm oceli.

Použití:

Pro brusky a elektrojiskrové obrábění.

Rozsah dodávky:

Včetně dřevěného pouzdra a sinusové tabulky pro přepočítání stupňů/minut na mm.

Technický popis

Hmotnost	35 kg
Výšková tolerance	0 / -2 mm
Délka pólové desky	350 mm
Šířka	150 mm
Šířka základní desky	165 mm

Opotřebovatelnost pólové desky	8 mm
Jmenovitá adhezní síla	80 N/cm ²
Délka základní desky	390 mm
Výška magnetického pole	6 mm
Výška při 0°	87 mm
Druh produktu	Magnetická upínací deska