

**Garant****Svinovací metr s průzorem a magnetickou patkou, Délka pásma: 3m**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	462215 3
GTIN	4045197226013
Třída artiklu	41H

## Popis

### Provedení:

- **Nárazuvzdorné plastové pouzdro.**
- **Na obou funkčních plochách nasazeny hliníkové profily. Díky tomu přesné dotykové plochy pro vnitřní a vnější měření.**
- **Hliníkové profily odolné proti vyšším teplotám a mechanickému namáhání.**
- **Měřicí pásmo lakované vypalovaným lakem, černý potisk. Vyklenuté = nelámané s kluzným koncovým háčkem (pro vnitřní a vnější měření). Kontrastní stupnice odolná proti oděru a chráněná proti korozi.**
- **Dělení mm / mm (horní hrana / dolní hrana).**
- **Stupnice průzoru má shodnou orientaci.**

S dvěma silnými magnety vespod.

## Technický popis

Šířka pásma	16 mm
Výška korpusu	63 mm
Délka korpusu	63 mm
Šířka korpusu	24 mm
Délka pásma	3 m
Norma	EG II

Kalibrování	G1
Druh produktu	pásmo

**Služby**

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 5 m	026240 5
---	----------