



Rádlovací tvářecí nástroj univerzální, Velikost stopky: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290090 25
GTIN	4030741325182
Třída artiklu	29H

Popis

Provedení:

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.

TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.

Technický popis

Výška stopky	20 mm
Pracovní rozsah	10 - 110 mm
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	6 mm
Šířka stopky	25 mm
Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	20 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b	8 mm
Pro $\varnothing d_3$ zahloubení rýhovacího kolečka	13 mm
Osazený šroub	299925 2

Opěrná podložka	299927 2
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RAA 2×AA
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Příslušenství

Opěrná podložka Typ 2	299927 2
Osazený šroub Typ 2	299925 2