

Mahr**Posuvné měřítko nonius 1/50, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410251 200
GTIN	4059192001599
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované.

Jemná, kontrastní stupnice.

Stavěcí šroub nahoře.

Měřicí plochy jemně lapované.

Bez stupnice v palcích.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	50 mm
Obal	Pouzdro
Odečet	0,02 mm
Rozsah měření	0 - 200 mm
Stupnice	1/50 mm
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	plochý
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm

Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítko / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítko / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200