

**HOLEX****Vysokotlaký svěrák bez otočné desky, Šířka čelistí: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	362075 160
GTIN	2050001760869
Třída artiklu	32E

**Popis****Provedení:**

- **Základní těleso a pohyblivé horní saně ze sférické litiny GGG 60, kalené a broušené vodící lože.**
- **Posilovač s mechanicko-hydraulickým funkčním principem s přesnou předvolbou upínací síly.**
- **Bezúdržbové a kompletně zapouzdržené vysokotlaké vřeteno.**
- **Sériově s kalenými a broušenými hladkými upínacími čelistmi.**
- **Spodní část s podélnými a příčnými drážkami umožňuje přesné a rychlé vyrovnání upínače v podélném a příčném směru.**

**Text upoutávky:**

Vyměnitelné čelisti.

Rychlé nastavování rozsahu upínání.

Přednastavení upínacího tlaku.

**Použití:**

Pro bezpečné upínání bez vibrací při vysokých silách řezu a posuvu. Rychlé upínání pomocí ruční kliky.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 páru rýhovaných upínacích čelistí (zadní strana hladká), ruční kliky.

**Zvláštní příslušenství:**

Výměnné čelisti č. 362076; 362077; 362079, otočná deska č. 362073.

**Technický popis**

Výška dosedací plochy G $\pm 0,02$	83,5 mm
------------------------------------	---------

Hmotnost	60 kg
Rozsah upínání b I	0 - 104 mm
Rozsah upínání b II	102 - 207 mm
H	80 mm
Upínací síla	50 kN
Výška základního tělesa c	133 mm
L <sub>4</sub>	507 - 817 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	HD svěrák
Šířka čelistí	160 mm
Výška čelistí C	49,6 mm
Rozsah upínání b III	205 - 310 mm
Druh produktu	Strojní svěrák

## Příslušenství

Upínací čelist s prizmaty, druhá strana s podélnými drážkami Pro šířku čelistí 160 mm	362079 160
Upínací čelist s podélnými drážkami, druhá strana hladká Pro šířku čelistí 160 mm	362076 160
Upínací čelist jemně drážkovaná, druhá strana s podélnými drážkami Pro šířku čelistí 160 mm	362077 160
Otočná deska pro svěrák Pro šířku čelistí 160 mm	362073 160